


Selector de Flujo de Oxígeno/ Flujómetro con Medidor

Diseñado para ser utilizado en entornos estresantes como ambulancias, o en casos en los que se requieran aplicaciones de alto flujo. Brinda solución en casos en que los flujómetros tradicionales (con tubos) no pueden proporcionar el flujo requerido y son difíciles de colocar verticalmente, lo que dificulta la medición del flujo.



Características y Beneficios

- Tipo clic, con flujos pre-calibrados.
- Tasa de flujo: 0-25LPM, o 0-70LPM.
- Se utiliza 0-70LPM para aplicaciones de terapia de oxígeno de alto flujo.
- Diseño robusto y durable.
- Confiable y fácil de usar.
- Salida de oxígeno DISS macho.
- Disponibilidad de conectores de distintos estándares internacionales.
- Información del producto grabada con láser imborrable.

Sistema de Gestión de Calidad Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- CE marked



Datos Técnicos

- Tasas de Flujo:
 - 0-25LPM: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25.
 - 0-70LPM: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70
- Presión de Entrada: 4 Bar (400 KPa)
- Cumple con ISO 15002 : 2008.



Números de Catálogo

Tipo de Adaptador Macho/ Conectores*	0-25 LPM	0-70 LPM
Silbermann- Ohio	4501121	4501111
ENV 737-6	4501123	4501113
DIN 13260-2	4501122	4501112
Tipo Estándar Británico	4501125	4501115
Tipo Puritan Bennett	4501124	4501114
Conector AGA	4501126	4501116
Sin conector (1/8 NPT rosca interna)	4501120	4501110

* Otros adaptadores disponibles bajo pedido



Productos Relacionados



Montaje completo de tuerca metálica para oxígeno
Nº Cat. - 2229000



Tuerca y entrada de plástico DISS de oxígeno,
para uso individual de paciente Nº Cat. - 2261000



Flujómetro



Humidificador*
Nº Cat. - 4101000



Bubble Jet - Humidificador/Nebulizador
combo* Nº Cat. - 4143000

* Los humidificadores/nebulizadores reusables de Silbermann están hechos con tapas de poli carbonato, frascos de polisulfona y son esterilizables en autoclave a 132OC (270OF).
Capacidad de frascos - 500cc.
Incluye valvula de seguridad 2 PSI.
Entrada – montaje tuerca DISS.
Incluye dos salidas roscadas de flujo: 3 - 6mm y tubo corrugado 22mm.
Color ISO disponible bajo pedido.

Distribuido por:

SILBERMANN Tecnologías Ltda.

Dirección: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermnn.com, www.silbermnn.com